

Stangkjedesag 2x18V LXT®

DUA301Z

18V X 2 • 20 m/s • 12"

Sterk teleskop stangsag 2.6m - 3.8m med lav vekt for nedskjæring av høysittende grener og kvist.

Sterk børsteløs motor med to effekter 1000/1400 W og stor rekkevidde(3,76 m + 30 cm sverd). Unik for nedskjæring og beskjæring av store og små grener. Lengden og utformingen bidrar til økt sikkerhet og anvendelighet for beskjæring i høyden. Boost funksjon for hurtigere beskjæring. Krok bak sverdet for å kunne trekke ned grener.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	2 x 18 V
Batteritype	Li-ion
Kjedeolje beholder	160 ml
Maks kjedehastighet ingen belastning	20,0 m/sec
Sverdlengde	300 mm (12")
Kjededeling	3/8 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivledtømmelse	1,1 mm
Antall drivlenker	46
Lydnivå (L _{WA})	103 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	92 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved fronthåndtak	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser) ved bakhåndtak	2,8 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	6,5 kg

NOBB 57368273

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

195923-6

Rundfil sett 4,5mm



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



191H01-8

Sagkjede, -46, 3/8", 1.1 mm / 0.043",



191K37-5

Ryggsele til stangkjedesag



VALGFRITT TILBEHØR

161846-0

Sverd 10" 1,1mm 3/8"



1910J6-0

Vinkel tilsats 30 grader til teleskop-



1910U0-9

Kjedeolje, 1 liter Biotop



191H00-0

Sagkjede: 40 ledd, 3/8, 1,1 mm,



191H08-4

Sagkjede, -40, 3/8", 1,3 mm, 10" / 25



195093-1

Sagkjede olje 1 liter, mineral



195923-6

Rundfil sett 4,5mm



419288-5

Sverdbeskytter for motor - og



783202-0

SEKSKANTNØKKEL 4MM



953003060

FLATFIL



ANNET

Bruksanvisning

